

STARCKE®**Trójkątne kawałki papieru ściernego na rzepy (A) Perforacja 6-krotna, uziarnienie: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557636 80
GTIN	4002748777752
Klasa artykułu	56Z

Opis**Wykonanie:**

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F) o **dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu**. Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A).

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna i tworzywa sztucznego.

Pasuje do :

pasuje do Bosch Multi-Cutter.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

długość: 93 mm

ziarnistość: duże ziarno

Opis techniczny

ziarnistość	duże ziarno
ziarnistość	80
Materiały ścierne	Korund
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

szerokość	88 mm
długość	93 mm
Rodzaj produktu	Papier ścierny na rzep

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
CuZn	nadają się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się		
drewniane	nadają się		
lakiery	nadają się		
uniw.	nadają się		
suchy	nadają się		