

**Garant****Tarcze polerskie CaraFin, zestaw 5 szt., Ø 20 mm, uziarnienie: D64µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553992 D64
GTIN	4062406776947
Klasa artykułu	51G

**Opis****Wykonanie:**

Tarcze polerskie CaraFin z **elastycznego materiału PU** zapewniają maksymalne dopasowanie do złożonych geometrii narzędzia. **Obustronna powłoka diamentowa.**

**Zastosowanie:**

Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z chwytem nr 553997 43 i systemami mikroszlifowania nr 078140 i 078150.

oznaczenie ziarnistości: D

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

stopień wypolerowania: polerowanie

kolor: różowe

**Opis techniczny**

kolor	różowe
stopień wypolerowania	polerowanie
oznaczenie ziarnistości	D
zalecana prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
Atrybut nazwy produktu	Ø 20 mm

Rodzaj produktu

Tarcza polerska

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
węgiel spiekany (HM)	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się		
lakiery	nadają się		
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadają się		