



Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310505 160
GTIN	4019208526997
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od tyłu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane wewnętrznie.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i przewodnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H_1 : 65 mm

wysokość ze szczękami H_2 : 91 mm

Ø centrowania B: 125 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

gniazdo klucza K: 10 mm

Opis techniczny

gniazdo klucza K	10 mm
wysokość bez szczęk H_1	65 mm
masa	8,8 kg
Ø centrowania B	125 mm
głębokość centrowania C	4 mm
Ø zewnętrzna A	160 mm
wysokość ze szczękami H_2	91 mm
Przepust E	42 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4600 min ⁻¹
norma	DIN 702-4
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm	314600 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm	314000 160
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315000 160
Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315200 160