



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn. A / stożek: 250/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310655 250/6
GTIN	4019208525723
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze sworzniami ustal. Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 - 315200.

Ostona przeciwwirowa prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

wysokość bez szczęk H₁: 83 mm

wysokość ze szczękami H₂: 124 mm

liczba trzpieni mocujących: 6

wielkość sworzni ustalających: 5/8-18

gniazdo klucza K: 12 mm

Opis techniczny

wielkość stożka	6
wielkość sworzni ustalających	5/8-18
liczba trzpieni mocujących	6
gniazdo klucza K	12 mm
wysokość ze szczękami H ₂	124 mm
masa	28 kg
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
wysokość bez szczęk H ₁	83 mm
Ø zewnętrzna A	250 mm
Przepust E	76 mm
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314400 250
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315000 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250 mm	314000 250
Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15
Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315200 250
Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314620 250
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314600 250