



**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn. A / stożek: 160/4mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	310655 160/4
GTIN	4019208525761
Klasa artykułu	36S

## Opis

### Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

### Zastosowanie:

<B>Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.</B>  
do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze <B>sworzniami ustal. Camlock.</B>

### Norma:

#### DIN 702-2.

### w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

### Wyp. dodatkowe:

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 - 315200.

**Ośłona przeciwwiórowa prowadnic szczęki** zob. nr 312800.

**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

 wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 66 mm

 wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 92 mm

liczba trzpieni mocujących: 3

wielkość sworzni ustalających: PG11

gniazdo klucza K: 10 mm

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	4600 min <sup>-1</sup>
Ø zewnętrzna A	160 mm
masa	9,5 kg
wielkość stożka	4
gniazdo klucza K	10 mm
liczba trzpieni mocujących	3
Przepust E	42 mm
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	92 mm
wielkość sworzni ustalających	PG11
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	66 mm
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

**Akcesoria**

Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315000 160

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy  
uchwyty 160

315200 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 160 mm

314000 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 160 mm

314600 160

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15