



Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310505 250
GTIN	4019208526973
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od tyłu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane wewnętrznie.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

wysokość bez szczęk H₁: 82 mm

wysokość ze szczękami H₂: 122 mm

Ø centrowania B: 200 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

gniazdo klucza K: 12 mm

Opis techniczny

Ø centrowania B	200 mm
wysokość ze szczękami H ₂	122 mm
Przepust E	76 mm
głębokość centrowania C	5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
Ø zewnętrzna A	250 mm
wysokość bez szczęk H ₁	82 mm
gniazdo klucza K	12 mm
masa	25,6 kg
norma	DIN 702-4
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
	314620 250

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 250 mm

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 250 mm

314600 250

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 250 mm

314400 250

Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy
uchwyty 250

315200 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 250 mm

314000 250

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwyty 250

315000 250