



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn. A / stożek: 200/5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310655 200/5
GTIN	4019208525747
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze sworzniami ustal. Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 - 315200.

Ostona przeciwwirowa prowadnic szczęki zob. nr 312800.**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H₁: 74,5 mm

wysokość ze szczękami H₂: 107 mm

liczba trzpieni mocujących: 6

wielkość sworzni ustalających: 1/2-20

gniazdo klucza K: 11 mm

Opis techniczny

liczba trzpieni mocujących	6
wysokość bez szczęk H ₁	74,5 mm
wysokość ze szczękami H ₂	107 mm
Przepust E	55 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
gniazdo klucza K	11 mm
wielkość sworzni ustalających	1/2-20
masa	16,7 kg
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne