



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn. A / stożek: 200/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeczona, bez kołnierza pośredniego.

do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze **sworzniami ustal. Camlock.**

Norma:

DIN 702-2.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 - 315200.

Ostona przeciwwirowa prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

Opis techniczny

wysokość bez szczęk H ₁	74,5 mm
liczba trzpieni mocujących	6
masa	16,7 kg
Przepust E	55 mm
wysokość ze szczękami H ₂	107 mm
wielkość stożka	6
Ø zewnętrzna A	200 mm
gniazdo klucza K	11 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
wielkość sworzni ustalających	5/8-18
Ø centrowania B	106,4 mm
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 200 mm	314000 200
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314400 200
	314425 200

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 200 mm

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 200 mm

314600 200

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 200

315000 200

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy
uchwyty 200

315200 200