



## Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 200mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	310505 200
GTIN	4019208526980
Klasa artykułu	36S

### Opis

#### Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

#### Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od tyłu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane wewnętrznie.

#### Wyp. dodatkowe:

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.

**Ostona przeciwwirowa i prowadnic szczęki** zob. nr 312800.

**wskazówka:**

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 73,5 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 106 mm

Ø centrowania B: 160 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

gniazdo klucza K: 11 mm

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna A	200 mm
Ø centrowania B	160 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	73,5 mm
głębokość centrowania C	4 mm
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	106 mm
masa	15,2 kg
gniazdo klucza K	11 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min <sup>-1</sup>
Przepust E	55 mm
norma	DIN 702-4
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 200

315200 200

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 200	315000 200
Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314400 200
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 200 mm	314000 200
Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314600 200