



**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn.
A / stożek: 315/8mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310655 315/8
GTIN	4019208525693
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze sworzniami ustal. Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 - 315200.

Ośłona przeciwwiórowa prowadnic szczęki zob. nr 312800.**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 103 mm

wysokość bez szczęk H₁: 96 mm

wysokość ze szczękami H₂: 142 mm

liczba trzpieni mocujących: 6

wielkość sworzni ustalających: 3/4-16

gniazdo klucza K: 14 mm

Opis techniczny

gniazdo klucza K	14 mm
wysokość bez szczęk H ₁	96 mm
liczba trzpieni mocujących	6
wysokość ze szczękami H ₂	142 mm
wielkość sworzni ustalających	3/4-16
masa	54 kg
Przepust E	103 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2300 min ⁻¹
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne