



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 250/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310705 250/6
GTIN	4019208525037
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami

>kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i przewodnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

wysokość bez szczęk H_1 : 83 mm

wysokość ze szczękami H_2 : 124 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M12

gniazdo klucza K: 12 mm

Opis techniczny

gniazdo klucza K	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
Przepust E	76 mm
masa	28 kg
wielkość stożka	6
wysokość ze szczękami H_2	124 mm
liczba trzpieni mocujących	4
wielkość sworzni ustalających	M12
wysokość bez szczęk H_1	83 mm
Ø zewnętrzna A	250 mm
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15
	314600 250

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 250 mm

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 250 mm

314620 250

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 250 mm

314400 250

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250

315000 250

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy
uchwyty 250

315200 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do
średnicy uchwytu 250 mm

314000 250