



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 160/5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310705 160/5
GTIN	4019208525068
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami

>kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H₁: 66 mm

wysokość ze szczękami H₂: 92 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M10

gniazdo klucza K: 10 mm

Opis techniczny

wielkość sworzni ustalających	M10
masa	9,5 kg
Ø zewnętrzna A	160 mm
wielkość stożka	5
gniazdo klucza K	10 mm
wysokość bez szczęk H ₁	66 mm
Przepust E	42 mm
wysokość ze szczękami H ₂	92 mm
liczba trzpieni mocujących	4
maksymalna prędkość obrotowa	4600 min ⁻¹
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy
uchwyty 160

315200 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm	314600 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm	314000 160
Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315000 160
Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15