



## 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 125mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	312505 125
GTIN	4019208526775
Klasa artykułu	36S

### Opis

#### Wykonanie:

- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

#### Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiał:

stal

#### w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

#### Wyp. dodatkowe:

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

**wskazówka:**

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 32 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 56 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 78,5 mm

Ø centrowania B: 95 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

gniazdo klucza K: 9 mm

## Opis techniczny

głębokość centrowania C	4 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	56 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5500 min <sup>-1</sup>
masa	5,3 kg
Ø centrowania B	95 mm
Ø zewnętrzna A	125 mm
gniazdo klucza K	9 mm
Przepust E	32 mm
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	78,5 mm
norma	DIN 702-4
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 125 mm

314700 125