



4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	312505 100
GTIN	4019208526782
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

stal

w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 20 mm

wysokość bez szczęk H₁: 50 mm

wysokość ze szczękami H₂: 68 mm

Ø centrowania B: 70 mm

głębokość centrowania C: 3 mm

gniazdo klucza K: 8 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna A	100 mm
Przepust E	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6300 min ⁻¹
wysokość bez szczęk H ₁	50 mm
Ø centrowania B	70 mm
wysokość ze szczękami H ₂	68 mm
masa	3,3 kg
gniazdo klucza K	8 mm
głębokość centrowania C	3 mm
norma	DIN 702-4
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 100 mm

314700 100

314100 100

Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do
średnicy uchwytu 100 mm
