



4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	312505 200
GTIN	4019208526751
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

stal

w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H₁: 73,5 mm

wysokość ze szczękami H₂: 106 mm

Ø centrowania B: 160 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

gniazdo klucza K: 11 mm

Opis techniczny

głębokość centrowania C	4 mm
Przepust E	55 mm
wysokość bez szczęk H ₁	73,5 mm
Ø centrowania B	160 mm
Ø zewnętrzna A	200 mm
gniazdo klucza K	11 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
wysokość ze szczękami H ₂	106 mm
masa	15,8 kg
norma	DIN 702-4
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki, zestaw 4- elem., twarde do średnicy uchwytu 200	315100 200
Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do średnicy uchwytu 200 mm	314100 200

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy
uchwyty 200 mm

314500 200

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy
uchwyty 200 mm

314700 200