



## 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 315mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	312505 315
GTIN	4019208526737
Klasa artykułu	36S

### Opis

#### Wykonanie:

- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

#### Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiał:

stal

#### w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

#### Wyp. dodatkowe:

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

**wskazówka:**

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 103 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 95 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 141 mm

Ø centrowania B: 260 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

gniazdo klucza K: 14 mm

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna A	315 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	95 mm
masa	52,3 kg
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	141 mm
głębokość centrowania C	5 mm
Ø centrowania B	260 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2300 min <sup>-1</sup>
gniazdo klucza K	14 mm
Przepust E	103 mm
norma	DIN 702-4
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 315 mm

314700 315

314100 315

Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do  
średnicy uchwytu 315 mm

---