



4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, z krótki stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 125/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	312705 125/4
GTIN	4019208524726
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

stal

w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrzne,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 32 mm

wysokość bez szczęk H₁: 69 mm

wysokość ze szczękami H₂: 93 mm

liczba trzpieni mocujących: 3

wielkość sworzni ustalających: M10

Ø stożka centrującego B: 63,525 mm

Opis techniczny

wysokość ze szczękami H ₂	93 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5500 min ⁻¹
wysokość bez szczęk H ₁	69 mm
wielkość sworzni ustalających	M10
Przepust E	32 mm
Ø stożka centrującego B	63,525 mm
liczba trzpieni mocujących	3
wielkość stożka	4
masa	6,7 kg
gniazdo klucza K	9 mm
Ø zewnętrzna A	125 mm
norma	DIN 702-3
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy
uchwyty 125 mm

314700 125