



**4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, z krótki stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 200/6mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	312705 200/6
GTIN	4019208524689
Klasa artykułu	36S

## Opis

### Wykonanie:

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

### Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Materiał:

stal

### w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrzne,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

**wskazówka:**

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 74,5 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 107 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M12

Ø stożka centrującego B: 106,39 mm

**Opis techniczny**

wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	74,5 mm
liczba trzpieni mocujących	4
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	107 mm
masa	17,3 kg
gniazdo klucza K	11 mm
wielkość stożka	6
Ø zewnętrzna A	200 mm
wielkość sworzni ustalających	M12
Przepust E	55 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min <sup>-1</sup>
Ø stożka centrującego B	106,39 mm
norma	DIN 702-3
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

**Akcesoria**

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314500 200
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314700 200
Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do średnicy uchwytu 200 mm	314100 200
Szczęki, zestaw 4- elem., twarde do średnicy uchwytu 200	315100 200