



4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, z krótki stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 200/5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	312705 200/5
GTIN	4019208524696
Klasa artykułu	36S

Opis

Wykonanie:

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

stal

w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrzne,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H₁: 74,5 mm

wysokość ze szczękami H₂: 107 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M10

Ø stożka centrującego B: 82,575 mm

Opis techniczny

wysokość ze szczękami H ₂	107 mm
gniazdo klucza K	11 mm
liczba trzpieni mocujących	4
wielkość stożka	5
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
Ø zewnętrzna A	200 mm
masa	17,2 kg
wysokość bez szczęk H ₁	74,5 mm
wielkość sworzni ustalających	M10
Przepust E	55 mm
Ø stożka centrującego B	82,575 mm
norma	DIN 702-3
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314700 200
Szczęki, zestaw 4- elem., twarde do średnicy uchwytu 200	315100 200
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314500 200
Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do średnicy uchwytu 200 mm	314100 200