



**4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, z krótki stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 160/5mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 312705 160/5  |
| GTIN             | 4019208524702 |
| Klasa artykułu   | 36S           |

## Opis

### Wykonanie:

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz **możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.**

- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

### Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Materiał:

stal

### w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrzne,

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

**wskazówka:**

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 66 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 92 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M10

Ø stożka centrującego B: 82,575 mm

**Opis techniczny**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| maksymalna prędkość obrotowa         | 4600 min <sup>-1</sup>                    |
| masa                                 | 9,8 kg                                    |
| Przepust E                           | 42 mm                                     |
| wielkość sworzni ustalających        | M10                                       |
| Ø zewnętrzna A                       | 160 mm                                    |
| Ø stożka centrującego B              | 82,575 mm                                 |
| wielkość stożka                      | 5   |
| liczba trzpieni mocujących           | 4   |
| gniazdo klucza K                     | 10 mm                                     |
| wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>   | 66 mm                                     |
| wysokość ze szczękami H <sub>2</sub> | 92 mm                                     |
| norma                                | DIN 702-3                                 |
| materiał                             | stal                                      |
| kod kolorów wyposażenia              | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki |
| Rodzaj produktu                      | Uchwyty samocentrujące spiralne           |

**Akcesoria**

|  |            |
|--|------------|
| Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm | 314100 160 |
| Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 160 mm    | 314700 160 |
| Szczęki, zestaw 4- elem., twarde do średnicy uchwytu 160                 | 315100 160 |