

 SIMTEK simturnMAX**Uchwyty zaciskowe simturn AX Center Line, prawe $\varnothing D = 4 \text{ mm}$, $\varnothing Dg6: 16 \text{ mm}$** **Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270500 16
GTIN	2050002064485
Klasa artykułu	24U

Opis**Wykonanie:**

Mimośrodowy uchwyt płytek skrawających.

Zalety:

Zawsze precyzyjna wysokość ostrzy dzięki uchwytowi mimośrodowemu.

Zastosowanie:

W szczególności przy bardzo niewielkich średnicach wytaczania.

chłodzenie wewnętrzne: tak

L_1 : 75 mm

Śruby mocujące: 279710 1

Opis techniczny

Śruby mocujące	279710 1
L_1	75 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro