



## Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) D = 7 mm, Ø chwytu d / Ø otworu d1: 16mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	270535 16
GTIN	2050002065109
Klasa artykułu	24U

### Opis

#### Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

#### Zaleta:

Uchwyty do zastosowania obrotowego na zamówienie.

#### Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

### Opis techniczny

L <sub>1</sub>	75 mm
Nakrętka złączkowa	279715 2
oznaczenie producenta	AY7Q
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro