

**Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin.: 3,7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270551 3,7
GTIN	2050002065451
Klasa artykułu	24U

Opis**Wykonanie:**

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,7 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 0,2 mm**Opis techniczny**

Ø D	4 mm
f	1,7 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,2 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
promień R	0,15 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	3,7 mm
długość użytkowa	20,3 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 20,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	110 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo		
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		