

**Garant**

**Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności, 40 mm×50 m, Ziarnistość: 280**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556965 280
GTIN	4062406783419
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Gęsto tkana, mocna i **bardzo elastyczna** tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym **korundem zwykłym (A)**, osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. **Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.**

**Ekonomiczna rolka w praktycznej skrzynce dozownika** ze szparką wizyjną pozwalającą na szybką kontrolę stanu napełnienia i wysokiej jakości nożem do odcinania.

**Zastosowanie:**

**Zwłaszcza do metalu.** Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: A very fine

**Opis techniczny**

ziarnistość	280
ziarnistość	A very fine

Materiały ściernie	Korund
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	40 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	40 mm×50 m
z nożykiem do odrywania	tak
Rodzaj produktu	Płóciennie taśmy ściernie

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	po spełnieniu określonych warunków		
INOX	nadają się		
Ti	po spełnieniu określonych warunków		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się		
drewniane	nadają się		
lakiery	po spełnieniu określonych warunków		
uniw.	nadaje się		

suchy

nadają się