

Garant

Płótno ścierne, rolka ekonomiczna (A) solidne, nadzwyczaj elastyczne, 50 mm × 50 m, Gradacja: 280

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556970 280
GTIN	4062406783426
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Gęsto tkana, mocna i **bardzo elastyczna** tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym **korundem zwykłym (A)**, osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. **Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.**

Ekonomiczna rolka w praktycznej skrzynce dozownika z szparką wizyjną pozwalającą na szybką kontrolę stanu napełnienia i wysokiej jakości nożem do odcinania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: A very fine

Opis techniczny

ziarnistość	A very fine
Materiały ścierne	Korund

oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	50 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	50 mm × 50 m
z nożykiem do odrywania	tak
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ściernie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		