

SIMEK simturn^{AX}**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 3,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,45 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 0,16 mm**Opis techniczny**

f	1,45 mm
promień R	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	0,16 mm
Ø D	4 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	3,2 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
długość użytkowa	15,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 15,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
suchy	nadaje się		