

SIMEK simturn**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin.: 1,4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,1 mm

f: 0,6 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,07 mm**Opis techniczny**

chłodzenie wewnętrzne	nie
promień R	0,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,07 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
długość użytkowa	10,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 10,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		