

SIMTEK simturn^{AX}**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin.: 5,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 5 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,45 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,26 mm**Opis techniczny**

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,26 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	5,2 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
promień R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
długość użytkowa	30,5 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 30,5 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
suchy	nadaje się		