

**Wytaczaki do kopiowania UniTurn®, prawe, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 3,7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270507 3,7
GTIN	2050002064720
Klasa artykułu	24U

**Opis****Wykonanie:**

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

**Opis techniczny**

f	1,95 mm
promień R	0,15 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,2 mm
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	3,7 mm
Ø D	4 mm
oznaczenie producenta	AHBDX800
długość użytkowa	15,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
--	--------------------	----------------------	----------------

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		