



Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin.: 1,4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Klasa artykułu	24V

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82. CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,1 mm

f: 1,95 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,07 mm

Opis techniczny

promień R	0,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
długość użytkowa	10,2 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_2 = 10,2$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		

ciągle	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się