


Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø Dmin.: 3,2mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	270525 3,2
GTIN	2050002064942
Klasa artykułu	24V

Opis
Wykonanie:

Materiał = BK 82. CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

 maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 0,16 mm

Opis techniczny

f	1,95 mm
promień R	0,15 mm
Ø D	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	0,16 mm
długość użytkowa	15,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 15,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		

ciągle	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się