

**Garant****Stemple sześciokątne metryczne  $\varnothing d = 12$  mm, WC/C, 6-kątne: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293044 5
GTIN	4062406785086
Klasa artykułu	29L

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węgiel wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowane pod kątem przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 806.**

$L_1$ : 25 mm

L: 11 mm

tolerancja: od +0,08 do +0,1 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm

**Opis techniczny**

L	11 mm
tolerancja	od +0,08 do +0,1 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
profil	6-kątne

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
powłoka	WC/C
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	30 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadają się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		