


Garant**Szczęki nasadowe przesunięte, standardowe, Typ: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363041 50
GTIN	4062406785239
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Z uchwytem ząbkowanym co 3 mm i gładką powierzchnią mocującą.

Zastosowanie:

W celu uniknięcia szczelin. Patrz przegląd rozstawów.

szerokość szczęk b: 50 mm

wysokość szczęk h: 24 mm

wysokość h_2 : 8 mm

długość szczęk l: 40 mm

l_2 : 7 mm

długość l_3 : 22,5 mm

Opis techniczny

długość l_3	22,5 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xtric 80
wysokość h_2	8 mm
długość szczęk l	40 mm
szerokość szczęk b	50 mm
wysokość szczęk h	24 mm

l ₂	7 mm
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł