

Garant UNI LINE

GARANT Uni Line Z-Tower stacjonarne kształt U, Typ: L**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955454 L
GTIN	4062406785536
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

GARANT Uni Line Z-Tower do połowy wysokości z bambusowym blatem roboczym o grubości 25 mm. Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi $\square$ 9x9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Listwa szczotkowa z tyłu umożliwia prowadzenie przewodów oraz zapewnia dodatkowy przepust kablowy. Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Akcesoria takie jak tablice do oznaczania, nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Opis techniczny

głębokość	750 mm
-----------	--------

wysokość	1920 mm
szerokość użytkowa	690 mm
masa	86 kg
Seria	Z-Tower
szerokość	750 mm
głębokość użytkowa	510 mm
Wysokość użytkowa każdego przedziału wieżyczki	850 mm
grubość blatu	25 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Wieża ze ściankami perforowanymi