

Garant GRIDLINE

**Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck, do L-BOXX®, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914574 4
GTIN	4062406785581
Klasa artykułu	9GT

**Opis****Wykonanie:**

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck jest wyposażony w blat z HDPE o bardzo dużej wytrzymałości. Otwarty przedział z 4 wysuwanymi półkami, pasujący do 4 × walizka systemowa z tworzywa L-BOXX®, którą da się wcisnąć i wyjąć w łatwy i szybki sposób. Pasują po 2 × walizki systemowe z tworzywa L-BOXX® nr 693330 rozm. 102 i rozm. 136. Lub opcjonalnie: 2 × nr 693330 rozm. 102; 1 × rozm. 238 (przy rozbudowie 3. półki wysuwanej). **Słupki wózków są wyposażone w zderzaki z LDPE. Zamek centralny** blokuje drzwi, szuflady i wysuwane półki.

Część szafkowa z drzwiami i 2 półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

**wskazówka:**

Opcjonalna skrytka / szafka boczna nr 914791 nie jest objęta mechanizmem centralnego zamykania ToolTruck i jest zamykana oddzielnym zamkiem patentowym. Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Walizka systemowa L-BOXX® nie wchodzi w zakres dostawy.

**Opis techniczny**

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	500 mm

Seria	ToolTruck
zderzak	tak
opuszczane	nie
masa	89 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość	1195 mm
liczba drzwi	1
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
wysokość	1000 mm
materiał blatu	X-ABS
szerokość użytkowa wysuwanych półek	370 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	mobilny stół warsztatowy

## Akcesoria

Zestaw kółek do wózków warsztatowych i przejezdnych stołów warsztatowych Typ G	915567 G
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ VA21	914227 VA21