

Garant GRIDLINE

## Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck z szufladami z pełnym wysuwem do L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	914575 10
GTIN	4062406785598
Klasa artykułu	9GT

### Opis

#### Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck jest wyposażony w blat z HDPE o bardzo dużej wytrzymałości. Otwarty przedział z 4 wysuwanymi półkami, pasujący do 4 × walizka systemowa z tworzywa L-BOXX®, którą da się wcisnąć i wyjąć w łatwy i szybki sposób. Pasują po 2 × walizki systemowe z tworzywa L-BOXX® nr 693330 rozm. 102 i rozm. 136. Lub opcjonalnie: 2 × nr 693330 rozm. 102; 1 × rozm. 238 (przy rozbudowie 3. półki wysuwanej). **Słupki wózków są wyposażone w zderzaki z LDPE. Zamek centralny** blokuje drzwi, szuflady i wysuwane półki.

Z 6 szufladami.

#### w dostawie::

Z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510 wielk. 125.

#### Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

#### wskazówka:

Opcjonalna skrytka / szafka boczna nr 914791 nie jest objęta mechanizmem centralnego zamykania ToolTruck i jest zamykana oddzielnym zamkiem patentowym. Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.

Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 16×16

wysokość: 1000 mm  
 szerokość: 1195 mm  
 głębokość: 500 mm  
 wysokość frontu szuflady: 75 mm  
 wysokość frontu szuflady: 75 mm  
 wysokość frontu szuflady: 75 mm

## Opis techniczny

szerokość	1195 mm
głębokość	500 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość	1000 mm
materiał blatu	X-ABS
zderzak	tak
szerokość użytkowa szuflad	400 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość użytkowa szuflad w G	16
Liczba szuflad	6
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	16×16
masa	104 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
Seria	Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
ComfortClose	nie

liczba kółek stałych bez hamulca	2
opuszczane	nie
liczba drzwi	0
szerokość użytkowa wysuwanych półek	370 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Atrybut nazwy produktu	16×16G
Rodzaj produktu	mobilny stół warsztatowy

## Akcesoria

Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm

951510 75

Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm

951510 125