

Garant UNI LINE

UNI Z-Tower przejezdne kształt U, Typ: SM**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955455 SM
GTIN	4062406785604
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

UNI Z-Tower do połowy wysokości z bambusowym blatem roboczym o grubości 25 mm. Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi \square 9x9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Listwa szczotkowa z tyłu umożliwia prowadzenie przewodów oraz zapewnia dodatkowy przepust kablowy. Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M. Z 4 kółkami skrętnymi, \varnothing 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Akcesoria takie jak tablice do oznaczania, nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

wysokość: 1095 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa: 540 mm

głębokość użytkowa: 510 mm
grubość blatu: 25 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa	510 mm
masa	69 kg
wysokość	1095 mm
głębokość	750 mm
Seria	UNI Tower
Ø koła	125 mm
szerokość użytkowa	540 mm
szerokość	750 mm
Wysokość użytkowa każdego przedziału wieżyczki	850 mm
grubość blatu	25 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Wieża ze ściankami perforowanymi