

Garant UNI LINE

UNI Z-Tower przejezdne kształt U, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955455 M
GTIN	4062406785611
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

UNI Z-Tower do połowy wysokości z bambusowym blatem roboczym o grubości 25 mm. Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi \square 9x9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Listwa szczotkowa z tyłu umożliwia prowadzenie przewodów oraz zapewnia dodatkowy przepust kablowy. Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M. Z-Tower z panelem bocznym. Pasuje do tablicy do oznaczania nr 955444. Z 4 kółkami skrętnymi, \varnothing 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Akcesoria takie jak tablice do oznaczania, nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

wysokość: 2070 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa: 540 mm
głębokość użytkowa: 510 mm
grubość blatu: 25 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa	510 mm
Ø koła	125 mm
szerokość	750 mm
szerokość użytkowa	540 mm
wysokość	2070 mm
masa	79 kg
Seria	UNI Tower
głębokość	750 mm
Wysokość użytkowa każdego przedziału wieżyczki	850 mm
grubość blatu	25 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Wieża ze ściankami perforowanymi