

**Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: GDS18V1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Klasa artykułu	03B

**Opis****Wykonanie:**

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.

- **Obroty prawe/lewe.**
- **Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.**

Mocna wiertarkowkrętarka udarowa 18 V z bezszczotkową technologią **BITURBO** Brushless, do **najcięższych** zastosowań w śrubowaniu metalu.

- **3 stopnie prędkości / momentu obrotowego zapewniają doskonałą kontrolę prędkości obrotowej i momentu obrotowego.**

**w dostawie::**

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073867.

**Opis techniczny**

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
maksymalna $\varnothing$ śrub (8,8 – 12,9)	M24
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	2,9 kg
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
liczba uderzeń	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	1000 Nm
typowe zastosowanie	Heavy Duty
oznaczenie producenta	GDS18V-1000
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	8 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. wibracje wg EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
maks. moment zrywający	1600 Nm
Stopień momentu obrotowego	3
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe