

**Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: GDR18V200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Klasa artykułu	03B

**Opis****Wykonanie:**

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.

- **Obroty prawe/lewe.**
- **Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.**

Kompaktowa wiertarkowkrętarka udarowa 18 V z gniazdem bitów 1/4 cala.

- **Wysoki moment obrotowy i współczynnik skrętu (4000 obr./min<sup>-1</sup>) zapewnia szybki postęp prac podczas skręcania w metalu (do M16) i drewnie.**
- **Niezwykłe krótka konstrukcja zapewnia idealną obsługę również w trudno dostępnych miejscach i ponad głową.**

**w dostawie::**

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073867.

**Opis techniczny**

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ  
akumulatorów / napięcie

Bosch 18 V

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
oznaczenie producenta	GDR18V200
wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. wibracje wg EN	14 m/s <sup>2</sup>
Napięcie akumulatorów	18 V
pojemność akumulatora	4 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
liczba uderzeń	0 min <sup>-1</sup>
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	200 Nm
masa	1,1 kg
typowe zastosowanie	Strong
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	Stempel sześciokątny
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M16
Stopień momentu obrotowego	1
maks. moment zrywający	350 Nm
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe