



## Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: GDX18V210C



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.

- **Obroty prawe/lewe.**
- **Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.**

Mocna wiertarkowkrętarka udarowa z 2 trybami pracy do metalu i drewna oraz modulem **Bluetooth-Connectivity**.

- **Specjalny uchwyt narzędziowy łączy czworokąt 1/2 cala z sześciokątem 1/4 cala.**
- **3-stopniowa PowerControl – do różnych momentów obrotowych podczas różnych zastosowań.**
- **Dalsze parametry i tryby pracy regulowane indywidualnie w aplikacji Toolbox.**

#### w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073867.

### Opis techniczny

liczba uderzeń	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
----------------	----------------------------

wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
pojemność akumulatora	4 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
typowe zastosowanie	Strong
masa	1,2 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	210 Nm
maksymalna $\varnothing$ śrub (8,8 – 12,9)	M16
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	Sześciokąt wewnętrzny, czworokąt zewnętrzny
maks. wibracje wg EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
oznaczenie producenta	GDX18V210C
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Stopień momentu obrotowego	3
maks. moment zrywający	370 Nm
złącze	złącze Bluetooth
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe