

**Tarcza ścierna (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, uziarnienie: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566358 36
GTIN	4027497072354
Klasa artykułu	53L

**Opis****Wykonanie:**

Tarcza ścierna z samoostrzącym się **ziarnem ceramicznym (CER)** i zintegrowanym talerzem szlifierskim wzmocnionym włóknem szklanym. **Agresywne szlifowanie** przez krążek fibrowy połączone ze **spokojną pracą** i trwałością porównywalną z wachlarzową tarczą ścierną. 2-warstwowe płótno ścierne dla bardzo wysokiej wydajności obróbki ubytkowej i dwukrotnie większej trwałości.

**Zastosowanie:**

Szlifowanie płaszczyzn i krawędzi.  
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s  
Ø otworu: 22,23 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu	22,23 mm
ziarnistość	36
Ø tarczy	125 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
talerze	Talerz podporowy z włókna szklanego
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	stal
zalecany kąt przyłożenia	5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ścierne

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
suchy	nadaje się		