



## Wkrętarki udarowe akumulatorowe bez akumulatora, Typ: GDX18V210C



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Wkrętarki udarowe akumulatorowe

- **Obroty prawe/lewe.**
- **Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.**

Mocna wiertarko-wkrętarka udarowa z 2 trybami pracy do metalu i drewna. Z modułem

#### Bluetooth-Connectivity

- **Specjalny uchwyt narzędziowy łączy czworokąt 1/2 cala z sześciokątem 1/4 cala**
- **3-stopniowa PowerControl – do różnych momentów obrotowych podczas różnych zastosowań**
- **Dalsze parametry i tryby pracy regulowane indywidualnie w aplikacji Toolbox**

#### w dostawie::

Wersja bez akumulatora i ładowarki, wraz z L-BOXX.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073867.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

złącze: złącze Bluetooth

oznaczenie producenta: GDX18V210C

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 4 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna  $\varnothing$  śrub (8,8 – 12,9): M16  
maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 210 Nm

## Opis techniczny

wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
liczba uderzeń	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
typowe zastosowanie	Strong
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	210 Nm
maksymalna $\varnothing$ śrub (8,8 – 12,9)	M16
oznaczenie producenta	GDX18V210C
masa	1,2 kg
maks. wibracje wg EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	Sześciokąt wewnętrzny, czworokąt zewnętrzny
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
pojemność akumulatora	4 Ah
Stopień momentu obrotowego	3
maks. moment zrywający	370 Nm
złącze	złącze Bluetooth
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe