



## Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza, Typ: GHG18V50



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza z 2 stopniami temperatury (300° / 500°)

- **Szybkie rozgrzewanie, zaledwie w 6 sekund do 300°.**
- **Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.**
- **Kompatybilne ze wszystkimi dyszami do przewodowych dmuchaw gorącego powietrza marki Bosch.**

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki.** Włącznie z L-BOXX, dysza reflektorowa i redukcyjna.

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze, zestawy startowe i ładowarki – zob. pod nr 073851 – nr 073858 i nr 073863 – nr 073867.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GHG18V-50

temperatura powietrza: 300 - 500 °C

wydajność objętościowa powietrza: 175 l/min

liczba stopni temperatury: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 18 V

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	GHG18V-50
Liczba dołączonych akumulatorów	0
masa	590 g
temperatura powietrza	300 - 500 °C
wydajność objętościowa powietrza	175 l/min
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Napięcie akumulatorów	18 V
liczba stopni temperatury	2
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Rodzaj produktu	Dmuchawy gorącego powietrza