



## Narzędzia ECO do radełkowania prawe, wielkość chwytu: 16Xmm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290231 16X
GTIN	
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

dla profilu radełkowania: RAA 1×BL30°

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 25 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 6 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 8 mm

zakres roboczy: 10 - 300 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 7

### Opis techniczny

do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	25 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 7
zakres roboczy	10 - 300 mm
do szerokości radełkowania $b$	6 mm
dla profilu radełkowania	RAA 1×BL30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

