



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 12Xmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290036 12X
GTIN	4030741933240
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RBL 1×BR

do \varnothing radełkowania d_1 : 20; 25 mm

do szerokości radełkowania b: 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 8 - 200 mm

oś krążka: 299911 8

Opis techniczny

zakres roboczy	8 - 200 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
do \varnothing radełkowania d_1	20; 25 mm
oś krążka	299911 8
do szerokości radełkowania b	8 mm
szerokość chwytu	12 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RBR 1×BL

dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania