

HOLEX**Zestaw pilników obrotowych, 8-elem., Z stal - zgrubne, HM8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547120 8
GTIN	4067263104582
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm. Zestawy wybranych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbkistali i staliwa.

w dostawie::

Po 1 szt. nr 540740, wielk. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	Stal Z
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Seria	Uzębienie Z stal
Materiał ostrza	HM

Ø chwytu	6 mm
liczba frezów rotacyjnych	8
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		

Akcesoria

Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ A0616	540740 A0616
Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ A1020	540740 A1020
Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ A1225	540740 A1225
Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ C1225	540740 C1225
Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ D1009	540740 D1009
Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ F1225	540740 F1225
Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ G0820	540740 G0820
Pilniki obrotoweZ stal – zgrubne Typ L1020	540740 L1020