

Garant**Stół do pracy na stojąco, Typ: 750****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974204 750
GTIN	4062406785819
Klasa artykułu	9GC

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Stół do pracy na stojąco z zagiętej blachy stalowej, z wmontowanymi kanałami kablowymi pod blatem. 2 przepusty kablowe w nogach stołu (pasują do wtyczki ze stykiem ochronnym). Blat roboczy i półka z płyty bambusowej o grubości 25 mm, nasączone całkowicie wchłoniętym olejem. Półka dolna z regulacją wysokości.

Powłoka lakiernicza:

Nogi i rama podstawy: szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1080 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 750 mm

grubość blatu: 25 mm

Zakres regulacji wysokości dolnej półki: 306 - 906 mm

Opis techniczny

wysokość	1080 mm
----------	---------

szerokość	750 mm
grubość blatu	25 mm
głębokość	750 mm
Zakres regulacji wysokości dolnej półki	306 - 906 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
grubość płyty	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stoły biurowe