


Garant**Przedłużki z VHM do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 16$ mm, Gwint M \times L: M8X115****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301362 M8X115
GTIN	4062406785673
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 12,8 mm

\varnothing otworu D_1 : 8,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 60 mm

Opis techniczny

\varnothing otworu D_1	8,5 mm
\varnothing chwytu d	16 mm
\varnothing zewn. D	12,8 mm
gwint M	M8
długość całkowita L_{ges}	115 mm
Długość użyteczna L_1	60 mm
adapter	$\varnothing d = 16$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

Rodzaj produktu

przedłużka