

Garant**Przedłużki z węgla spiekanego do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 20$ mm, Gwint M \times L: M10X80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301384 M10X80
GTIN	4062406786113
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 15,4 mm

\varnothing otworu D_1 : 10,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 20 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	80 mm
Długość użyteczna L_1	20 mm
\varnothing chwytu d	20 mm
gwint M	M10
\varnothing zewn. D	15,4 mm
\varnothing otworu D_1	10,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

Rodzaj produktu

przedłużka